

**Garant****GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, G: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133260 G1/8
GTIN	4067263829775
Árucikk kategória	11I

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű menetfúró** kifejezetten **alumínium ill. színes- és könnyűfém ötvözetekhez** kifejlesztve.

- **HSS-E-PM szerszámanyag a vágóél nagy stabilitása érdekében**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	8,8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	5,5 mm
Menet / coll	28
Menetméret	G1/8
Menetmélység	29,19 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menet Ø	9,73 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,907 mm

Teljes hossz L	90 mm
Sorozat	Master Tap
Bevonat	DLC
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Tűrési osztály	ISO 228
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum

alkalmas