

Garant**GARANT Softcut® HSI, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

Felhasználás:

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

Figyelem:

Pontos 90°-os sarkokhoz $a_p = 6$ mm értéket válasszon.

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	105 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D_c	32 mm
Kinyúlási hossz L_1	45 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Hozzávaló váltólapka	SO.. 0836..

Vágóélek száma Z	4
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219863