

**metabo****Fúrógép, Típus: BE850-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

#### **Minden furat átmérőhöz a helyes fúrógép.**

Mindegyik fúrógép rendelkezik egy optimális fordulatszám-tartománnyal bizonyos furatátmérőhöz, ezen kívül van egy orsó belső hatszög befogóval csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli használat érdekében is. A Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány pontos fúrási eredményeket biztosít a fúrás közbeni automatikus utánszorítással.

- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Forgó szénkefe híd a maximális teljesítmény érdekében még balos forgásnál is, pl. beragadt csavarok kihajtásához.**
- **Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.**
- **Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.**
- **Kétfokozatú meghajtás.**
- **Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Orsó belső hatszöggel csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez.**
- **Markolat csúszásmentes Softgrip felülettel.**
- **Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.**

### Tartalom:

Futuro Plus gyorsbefogó fúrótokmány és segédmarkolat.

## Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	850 W
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3100 min <sup>-1</sup>
Befogónyak Ø	43 mm
Jobb- / bal forgásirány	igen
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	25 mm
Maximális nyomaték	36 Nm
Maximális nyomaték	14 Nm
Súly	2,6 kg
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	8 mm
Kábelhossz	4 m
Gyártó jelölése	BE 850-2
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	40 mm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1100 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fúrógép