

metabo**Ütvefűrógép, Típus: SBE780-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Ütvefűrés magas szintű felhasználó védelemmel.

Az ütvefűró gépek Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsolóval rendelkeznek. A fűró blokkolása esetén a meghajtás azonnal mechanikusan leválik, hogy minimálisra csökkentse a felhasználóra ható visszacsavarási nyomatékot.

- **Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **A csavarozó bitekhez való belső hatszöggel rendelkező orsó lehetővé teszi a fűró befogó nélküli használatot.**
- **Vario (V)-elektronika az anyagnak megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.**
- **Robusztus présöntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és hosszú élettartam érdekében.**
- **Forgó szénkefe híd a maximális teljesítmény érdekében még balos forgásnál is, pl. beragadt csavarok kihajtásához.**
- **Jobb/bal forgásirány.**
- **Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.**

Műszaki leírás

Maximális csigafűró Ø betonban	18 mm
Gyártó jelölése	SBE 780-2

Kábelhossz	4 m
Csomagolás	Metabox
Teljesítményfelvétel	780 W
Maximális csigafúró Ø fában	25 mm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	680 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	8 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték	13 Nm
Maximális nyomaték	32 Nm
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	2,6 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1900 min ⁻¹
Maximális ütésszám	58900 min ⁻¹
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Üresjárat fordulat szám	0 - 1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulat szám	0 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvefúrógép