

**Garant****GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131110 M2,5
GTIN	4067263819790
Árucikk kategória	11l

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornyok és nyak hasznos akár 4xD menetmélységig.**

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menetméret	M2,5
Menetemelkedés	0,45 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	Gyári szabvány
Menetfajta	M
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	10 mm
Menet Ø	2,5 mm
Teljes hossz L	55 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Magfurat $\varnothing$	2,05 mm
Forgácsornyok száma	2
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	színes
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

