

**Garant****GARANT Softcut® HSI sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214908 100/10
GTIN	4045197674692
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Kopásálló, hőkezelt acél korrózió gátló bevonattal. Pontos váltólapka beágyazás a meghatározott meghúzási nyomatéknak köszönhetően. Sűrű és ritka fogosztás egyedi marási stratégiához.

**Felhasználás:**

Elsősorban gyengébb meghajtású gépekhez és nagyobb mélységek megmunkálásához kisebb bekezdő átmérőnél.

**Figyelem:**

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Pontos 90°-os sarkokhoz  $a_p = 6$  mm értéket válasszon.**

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	32 mm
Vágóél Ø $D_c$	100 mm

Hozzávaló váltólapka	SO.. 0836..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	10
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219863