

**metabo****Elektronikus karos csiszoló, Típus: BFE9-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű, kompakt karos csiszoló nehezen hozzáférhető helyek csiszolásához, szatinálásához és sorjázásához.

- **Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **A szerszám nélkül 270°-ban elfordítható csiszoló adapter minden munkahelyzetbe beállítható.**
- **Profilozott meghajtó görgő: csökkenti a csiszolószalag megcsúszását.**
- **Szerszám nélküli csiszolószalag csere és beállítható szalagvezető.**
- **Elektronikus lágy indulás.**
- **Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**

**Tartalom:**

Segédmarkolat, acéllemez tartódoboz, csiszolószalag kar (6, 13, 19 mm), 10 csiszolószalag (6×457 mm; P60), 10 csiszolószalag (6×457 mm; P120), 10 csiszolószalag (19×457 mm; P60), 10 csiszolószalag (19×457 mm; P120), 4 vlies szalag.

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	BFE 9-20
Kábelhossz	4 m
Energiaellátás	Vezetékes

Szalaghossz	457 mm
Súly	1,8 kg
Csomagolás	Acéllemez doboz
Teljesítményfelvétel	950 W
Maximális szalagsebesség	9 - 20 m/s
Szalagszélesség	6 - 19 mm