

metabo**Fejező- és gérvágó fűrész, Ø 216 mm, Típus: KGSV216M**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 078192 KGSV216M |
| GTIN | 4007430256607 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás

Kivitel:

Fejező- és gérvágó fűrész **húzás funkcióval** és **fordulatszám-szabályozással**.

- **Fordulatszám-szabályozás bővített felhasználáshoz, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez.**
- **Integrált vágási vonal lézer és LED-es munkaterület megvilágítás pontos vágásokhoz.**
- **Kihúzható asztalszélesítők, amelyek a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához le is vehetőek.**
- **Hatékony forgácselszívás az integrált forgácsgyűjtő tölcseren keresztül.**
- **»multi cut« (sík-/trapézfog) a kiváló vágási minőség és a hosszú élettartam érdekében, pl. laminátumban és alumínium profilokban.**
- **Nagy vágási kapacitás széles munkadaraboknál a húzás funkciónak köszönhetően.**
- **Kompakt, könnyű, egykezes szállításhoz is alkalmas.**
- **Robusztus présöntött alumínium szerkezet a legkeményebb igényekhez.**
- **Egyszerűen szállítható az ergonomikus fogantyúknak és a fűrészfej biztosításának köszönhetően.**
- **Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Gyakori szögek gyors és pontos beállítás a rögzítési pontokon keresztül.**
- **Kihúzható asztalszélesítők, amelyek a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához le is vehetőek.**

- **Világos LED-es munkalámpa az interfész megvilágításához (vezetékes, elem nem szükséges).**
- **Magas, oldalirányban állítható ütközők a biztonságos fűrészeléshez.**
- **Gyorsszorító a munkadarab biztonságos rögzítéséhez fentről vagy előlről.**
- **Mélységütköző a hornyok egyszerű létrehozásához.**
- **A fűrészfej balra dönthető, alámetszések készítéséhez további szögtartománnyal.**
- **Minden skála és kezelőelem a munkahelyzetből látható és magától értetődően kezelhető.**
- **Egyszerű fűrészlap csere az orsó reteszelésével; nincs szükség az védőbúra leszerelésére.**

Tartalom:

Keményfém fűrészlap (60 fog), 2 integrált asztalszélesítő, vágáshossz-ütköző, anyagrögzítő, szerszám a fűrészlap cseréjéhez, kábeltekercselő és forgácsgyűjtő táska.

Figyelem:

Hozzávaló körfűrész lapokat az 584004 – 593930 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Maximális gérszög balra | 47 fok |
| Hossz | 760 mm |
| Magasság | 340 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Fűrészlap furat Ø | 30 mm |
| Maximális fordulatszám | 5500 min ⁻¹ |
| Szélesség | 475 mm |
| Gyártó jelölése | KGSV 216 M |
| Maximális dőlésszög jobbra | 2 fok |
| Kábelhossz | 2 m |
| Maximális gérszög jobbra | 47 fok |
| Fűrészlap Ø | 216 mm |
| Maximális dőlésszög balra | 47 fok |
| Súly | 13,5 kg |
| Teljesítményfelvétel | 1350 W |
| Maximális vágásmélység 90° | 65 mm |
| Maximális vágásmélység 45° | 36 mm |
| Fogásszélesség | 305 / 205 mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Terméknév attribútum | Ø 216 mm |
| Termék fajtája | Fűrész |