

melabo**Kétkorongos köszörűgép, 230 V, Típus: DS200P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.

- **Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.**
- **Nagy teljesítményű gép igényes élezési, csiszolási és sorjázási munkákhoz.**
- **Acélhuzal körkefék használhatóak rozsdá eltávolításához.**
- **Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.**
- **Nagy, dönthető szerszámtartó praktikus V-horonnyal a hegesztőtűk élezéséhez.**
- **Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.**
- **A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.**
- **Maximális munkabiztonság az extra nagy, stabil szikravédő üvegnek köszönhetően.**

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	DS 200 Plus
Maximális fordulatszám	2980 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	600 W
Köszörűkorong furat Ø H	32 mm
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Csiszolótárcsa Ø D	200 mm
Súly	17,5 kg
Kábelhossz	1,8 m
Névleges teljesítmény	230 V