

metabo**Fejező- és gérvágó fűrész, Ø 315 mm, Típus: KGS315P**

Rendelési adatok

Rendelés száma	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Fejező- és gérvágó fűrész **húzás funkcióval** és **fordulatszám-szabályozással**.

- **Nagy vágási kapacitás 320×120 mm-ig 90°-nál.**
- **Maximális rugalmasság a fűrészelésnél a mindkét oldalra elforgatható asztalnak és a mindkét oldalra billenthető fűrészfejnek köszönhetően.**
- **Fordulatszám-szabályozás bővített felhasználáshoz, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez.**
- **Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlap cseréhez.**
- **Lágy indítás a biztonságos munkavégzés és a motor hosszú élettartama érdekében.**
- **Hatalmas vágási teljesítmény a rendkívül erős univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően.**
- **Nagy vágási kapacitás széles munkadaraboknál a húzás funkciónak köszönhetően.**
- **Egyszerűen szállítható az ergonomikus fogantyúknak és a fűrészfej biztosításának köszönhetően.**
- **Optimális forgácselszívás egy második elszívási ponton keresztül közvetlenül a csatlakozónál.**
- **Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Gyakori szögek gyors és pontos beállítás a rögzítési pontokon keresztül.**
- **Magas, oldalirányban állítható ütközők a biztonságos fűrészeléshez.**

- **Gyorsszorító a munkadarab biztonságos rögzítéséhez fentről vagy előlről.**
- **Integrált, kihúzható asztalszélesítők présöntött alumíniumból.**
- **Mélységütköző a hornyok egyszerű létrehozásához.**
- **Minden skála és kezelőelem a munkahelyzetből látható és magától értetődően kezelhető.**

Tartalom:

Keményfém fűrészlap (84 fog), 2 integrált asztalszélesítő, anyagrögzítő, átalakító 35/58 mm.

Figyelem:

Hozzávaló körfűrész lapokat az 584004 – 593930 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Fűrészlap furat Ø	30 mm
Súly	27,2 kg
Magasság	365 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	2,1 m
Maximális vágásmélység 90°	120 mm
Maximális fordulatszám	4100 min ⁻¹
Fűrészlap Ø	315 mm
Maximális dőlésszög balra	46 fok
Teljesítményfelvétel	1600 W
Szélesség	765 mm
Maximális gérszög balra	47 fok
Maximális gérszög jobbra	60 fok
Maximális dőlésszög jobbra	46 fok
Gyártó jelölése	KGS 315 Plus
Hossz	950 mm
Maximális vágásmélység 45°	76 mm
Fogásszélesség	320 / 223 mm
Terméknév attribútum	Ø 315 mm
Termék fajtája	Fűrész

