

**DC.T 070202, Minőség: CCX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Árucikk kategória	25E

Leírás

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCMT070202
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	Cermet
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 370 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M

Bevonat	bevonattal
Minőség	CCX
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz