

**DC.T 11T302, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Árucikk kategória	25E

**Leírás****Műszaki leírás**

Forgácstörő	PP
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DCMT11T302
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	Cermet
Tűrés	M
Minőség	CCX
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 370 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz