

**VBMT 160404, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 160404 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	VBMT160404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	PP
Bevonat	bevonattal
Minőség	CCX
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Szerszámanyag	Cermet
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz