

**VBMT 110304, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CCX
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min

Szerszámanyag

HM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz