

**VNMG 160408, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	KG
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Minőség	CA315
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	K
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz