

**TNMG 160404, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CA315
Cserék / élek száma	6
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	KG
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Fő felhasználás	K
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,6 mm

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz