

**Garant****GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, MF: 5X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132810 5X0,5
GTIN	4067263830085
Árucikk kategória	11I

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű menetfúró** kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez** kifejlesztve. **Extra hosszú forgácshornyok** és nyak hasznos **4xD menetmélységig**.

- **HSS-E-PM szerszámanyag** – a **vágóél nagy stabilitása érdekében**.
- **Ultrasima DLC bevonat** a **kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében**.
- **Extra hosszú forgácstér geometria**.

**Műszaki leírás**

Menetmélység	20 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Magfurat Ø	4,5 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	M5×0,5
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Menet Ø	5 mm
Menetfajta	MF

Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	színes
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

