

**CC.T 09T304, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 PR1725 Minőség: PR1725
Forgácstörő: MFP-SKS
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	G
Minőség	PR1725
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	MFP-SKS
Mellékfelhasználás	P

Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz