

**CCMT 060204 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 060204 Wiper PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Mellékfelhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CC.T 060202
Forgácstörő	WP
Fő felhasználás	M
Minőség	PR1725
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz