

**CCGT 09T301, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCGT 09T301 PR1725 Minőség: PR1725  
Forgácstörő: MFP-SKS  
Tűrés: G  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Tűrés	G
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 150 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	MFP-SKS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	PR1725
Mellékfelhasználás	P

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T301
Előtolás $f$	0,03 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,1 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz