

**DCMX 070204 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMX 070204 Wiper PR1725 Minőség: PR1725
Forgácstörő: WP
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	WP
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Mellékfelhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	PR1725
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz