

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, MF: 6X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132810 6X0,75
GTIN	4067263830108
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű menetfúró kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez** kifejlesztve. **Extra hosszú forgácshornyok** és nyak hasznos **4xD menetmélységig**.

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

Műszaki leírás

Menetméret	M6×0,75
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	MF
Szár Ø D _s	4,5 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Teljes hossz L	80 mm
Menet Ø	6 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	24 mm
Forgácshornyok száma	3
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetemelkedés	0,75 mm

Magfurat \varnothing	5,2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	s´rga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

