

**DC.T 11T302, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	PR1725
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Forgácstörő	MFP-SKS
Bevonat	bevonattal
Tűrés	G
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min

Mellékfelhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T302
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz