

**DCMX 11T304 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMX 11T304
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	WP
Mellékfelhasználás	P
Minőség	PR1725
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz