

**CCMT 09T302, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T302 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: GK  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm

Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Minőség	CA025P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz