

**DCMT 070204, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DCMT 070204 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	GK
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm

Váltólapka ISO kód	DCMT070204
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	CA025P
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz