

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú, DLC, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131115 M4
GTIN	4067263830009
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornok** és nyak hasznos **akár 4xD menetmélységig.**

- **HSS-E-PM szerszámanyag** – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
- **Ultrasima DLC bevonat** a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

Extra hosszú szárral.

Műszaki leírás

Menetmélység	16 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	125 mm
Menetfajta	M
Szabvány	Gyári szabvány
Szár négyszög □	3,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	M4
Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Szár Ø D _s	4,5 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetemelkedés	0,7 mm
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum

alkalmas