

**DCMT 11T302, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 11T302 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	CA025P
Forgácstörő	GK

Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	Váltólapka DCMT11T302
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz