

**DC.T 070204, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070204 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	AP
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Tűrés	G
Minőség	PDL010
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	DCGT070204
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz