

**TNMG 160408, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 PDL010 Minőség: PDL010
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Minőség	PDL010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Forgácstörő	AH
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz