

**TNMG 160404, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Cserék / élek száma	6
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	AH
Minőség	PDL010
Fő felhasználás	N

Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz