

**DC.T 11T304, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AP

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 400 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCGT11T304
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	N
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Tűrés	G

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	AP
Szerszámanyag	HM
Minőség	PDL010
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz