


**WN.G 080408, Minőség: PDL010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Árucikk kategória	25E

Leírás

WN.G 080408 PDL010 Minőség: PDL010

Forgácstörő: AH

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	N
Tűrés	G
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	AH

Minőség	PDL010
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz