

**Garant****GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú, DLC, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134265 M5
GTIN	4067263830467
Árucikk kategória	111

**Leírás****Kivitel:**

Extra hosszú szárral.

**Nagyteljesítményű menetfúró** kifejezetten **alumínium ill. színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. A forgácshornok dinamikus csavarvonal emelkedése optimális forgácseltávolítást és biztonságos folyamatokat** garantál.

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Dinamikus emelkedésű forgácshornok.**
- **Rövid E bekezdő alak.**

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetfajta	M
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	15 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Menet Ø	5 mm
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	E
Spirálszög	45 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Színes gyűrű	sárga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas