



Mágneses teheremelő MaxX, Max. terhelés (sík): 300kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	382001 300
GTIN	
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

Kompakt és robusztus felépítésű, neodímium állandó mágnesekkel. A „semleges korona” elve szerint a mágneses szórást megköti és a szomszédos terhekre ható nem kívánt vonzerőket megakadályozza. Az egyetlen tömbből készült hegesztési varratok nélküli alaptestnek köszönhetően garantált az állandó teljesítmény. A reteszelés lezárja a kart és megakadályozza a teher véletlen kioldását. Tanúsított letépőerő.

Felhasználás:

Lapos és kerek anyagok gyors és egyszerű kezelése és szállítás 3-szoros biztonsággal.

Műszaki leírás

Súly	7,5 kg
Maximális Ø, íves	300 mm
Méret D	79 mm
Maximális íves terhelés	150 kg
Maximális sík terhelés	300 kg
Minimális anyag falvastagság, sík	20 mm

Méret C	79 mm
Méret B	210 mm
Méret G	35 mm
Méret F	135 mm
Méret A	165 mm
Maximális hossz, sík	1500 mm
Méret E	63 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	10 mm
Termék fajtája	Mágneses teheremelő