



„Safe-Torque A 2” nyomaték kulcs 1/4 col bitbefogóval és skálával, Maximális nyomaték: 12Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657774 12
GTIN	4013288223036
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

A speciális, megcsúszó kioldó szerkezet megakadályozza a csavar túlhúzását. A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése hallható és érezhető rögzüléssel a skálaértékek elérésekor. A 72 fogú finomfogazásnak köszönhetően 5°-os utánfogási szög is lehetséges. 1/4 col bitbefogóval.

Előny:

Torque Lock funkció: A nyomatékfunkció kikapcsolható - ezért a szerszám standard racsnis szárként is használható nagy kioldási nyomatékokkal és meghatározott szögelfordulás alkalmazásához.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs jól érezhetően kattant, majd ismét azonnal üzemkés. A megcsúszó kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket **nem húzza túl**.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomaték kulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Szabvány	DIN EN ISO 6789
Súly	552 g
Maximális nyomaték	12 Nm
Visszajelzés	kioldó
Méréstechnika	mechanikus
Nyomatéktartomány	2 - 9 lbfft
Teljes hossz L	244 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Gyártó jelölése	Safe-Torque A 2
Fejmagasság h	23,7 mm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Nyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Nyomatéktartomány	2 - 12 Nm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Sorozat	Safe-Torque
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Kalibrálás	O3
Fej szélesség b	31,6 mm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kijelzés	analóg
A kioldási érték beállítása	beállító skálával

Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	igen
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------