

**metabo****Sarokcsiszoló, Típus: WEPBA19125**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Árucikk kategória	03D

## Leírás

### Kivitel:

#### **Ön fekteti le a határokat - nem a gép.**

A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót. Ipari felhasználáshoz készült a nagy 1.900 wattos teljesítményével és M-Brush technológiájával (**karbantartásmentes szénkefék 3-szoros élettartammal a gép teljes használati idejére**).

- **Az integrált Autobalancer akár 50%-kal kevesebb kéz-kar vibrációt okoz, hosszabb a gép élettartama és a csiszolótárcsák akár kétszer hosszabb élettartamúak.**
- **Ergonomikus billenőkapcsoló éberségi funkcióval.**
- **A leggyorsabb fékrendszer a felhasználó maximális védelme érdekében: A szabadalmaztatott mechanikus tárcsafék kikapcsolás után 2 másodpercen belül megállítja a tárcsát, még áramkimaradás esetén is.**
- **Acél szem a rögzítéshez nagy magasságban végzett munka esetén.**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**
- **A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.**
- **Állandó fordulatszám terhelés alatt.**
- **Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.**
- **Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.**

**· Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.****Tartalom:**

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó menet	M14
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Gyártó jelölése	WEPBA 19-125 Q DS
Energiaellátás	Vezetékes
Lágy indulás	igen
Súly	2,7 kg
Különlegesség	A gyorscsere rendszer
Teljesítményfelvétel	1900 W
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Kickbackstop	igen
Kábelhossz	4 m
Üresjárat fordulatszám	11000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló