

metabo

Rendelési adatok

Rendelés száma	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm sarokcsiszoló Metabo Marathon motorral, szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében. Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor # a magas szintű felhasználói védelem érdekében. Elektronikus túlterhelés elleni védelem és újraindítás elleni védelem.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, gyorszorító anya.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	230 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	6,4 m/s ²
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Lágy indulás	igen
Súly	6,3 kg
Teljesítményfelvétel	2600 W
Maximális vágási mélység	65 mm
Gyártó jelölése	WE 26-230 MVT Quick
Energiaellátás	Vezetékes

Különlegesség	Lágy indulás
Különlegesség	Újraindulás elleni védelem
Termék fajtája	Sarokcsiszoló