



Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 1600cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659958 1600
GTIN	7610733291755
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt forgatónyomaték a (654300 – 654460 sz.) nyomatékellenőrző készülék és egy 5-ös hatszögkulcs (nem tartozék) segítségével állítható be fokozatmentesen. **Cserélhető 8 mm pengék befogásához** (659870 – 659884 sz.). Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
-----------------	-----------------

Méréstechnika	mechanikus
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	126 mm
Hozzávaló cserélhető pengék	8 mm
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Beállított nyomaték	1000 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Maximális nyomaték	1600 cNm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Nyomatéktartomány	3,2 - 16 Nm
Nyomatéktartomány	320 - 1600 cNm
Mérési eljárás	Nyomaték
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Beállított nyomaték	10 Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállítás Nyomaték-csavarhúzó skála nélkül
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

