



Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659958 200
GTIN	7610733291731
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt forgatónyomaték a (654300 – 654460 sz.) nyomatékellenőrző készülék és egy 5-ös hatszögkulcs (nem tartozék) segítségével állítható be fokozatmentesen. **Cserélhető 6 mm pengék befogásához** (659920 – 659928 sz.).

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Beállított nyomaték	100 cNm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Nyomaték
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	124 mm
Beállított nyomaték	1 Nm
Méréstechnika	mechanikus
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Maximális nyomaték	200 cNm
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomaték-csavarhúzó skála nélkül
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020170 0,04-20