

Garant**GARANT Master UNI VHM tóruszmaró, TiSiN, Ø DC / R1: 8/0,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	206367 8/0,5
GTIN	4067263046929
Árucikk kategória	11Z

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. **Új fejlesztésű geometria és nagyteljesítményű bevonat** a kitűnő gyártási eredmények érdekében maximális élettartam mellett a különböző anyagokban. **Nagy saját stabilitás** és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően. Tűrés: vágóél rádiusz $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$. A méretek hasonlóak a **DIN 6527**-hez.

Előny:

- Különösen vibrációmentes járás.
- Speciális horonyforma, nagy forgácsterek.
- Speciálisan módosított éllekerekítés.
- Optimalizált keménységű és szívósságú alapanyag.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,06 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Vágóél rádiusz R ₁	0,5 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,07 mm
Spirálszög	42 fok

Élhossz L_c	21 mm
Nyak $\varnothing D_1$	7,7 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogak száma Z	4
Előtolás f_z másolómaráshoz INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Sorozat	Master Uni
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	e8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3xD oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3xD oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05xD másolómarásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	260 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	240 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	190 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	180 m/min	P

Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	250 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száráz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		