



Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 500cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659958 500
GTIN	7610733291748
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt forgatónyomaték a (654300 – 654460 sz.) nyomatékellenőrző készülék és egy 5-ös hatszögkulcs (nem tartozék) segítségével állítható be fokozatmentesen. **Cserélhető 6 mm pengék befogásához** (659920 – 659928 sz.).

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstechnika	mechanikus
Mérési eljárás	Nyomaték

A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés	kioldó
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Maximális nyomaték	500 cNm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Teljes hossz L	124 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Beállított nyomaték	3 Nm
Beállított nyomaték	300 cNm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomaték-csavarhúzó skála nélkül
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020170 0,04-20