



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	130250 M10
GTIN	4067263021957
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Menetméret	M10
Szár Ø D _s	7 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet Ø	10 mm

Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	70 mm
Menetmélység	20 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 352
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas