



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Műszaki leírás

Magfurat Ø	19 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	12 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet Ø	20,96 mm
Menetméret	G1/2
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	80 mm
Menetmélység	41,92 mm
Menet / coll	14
Bevonat	bevonat nélkül

Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		