



UNO szerszámbemérő készülék, Típus: UAF



Rendelési adatok

Rendelés száma	355020 UAF
GTIN	4034221181381
Árucikk kategória	34H

Leírás

Kivitel:

- **15,6 colos érintőképernyős kijelző magától értetődő és egyszerű Microvision felülettel.**
- **Beállítás az SK50 alapbefogónál.**
- **Könnyű tárolási lehetőség 3 adapter számára SK50 betéttel.**
- **Mindkét tengely gyors állítása Release-by-Touch (X/Y) által.**
- **Mindkét tengely (X / Z) finomállítása forgótárcsával.**
- **4x90° orsó és orsófék.**
- **Kamera 22-szeres nagyítással.**

A készülék az opcionálisan kapható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.

Felhasználás:

Szerszámoknak a gépnél a termelési területen vagy munka előkészítése során történő beméréséhez és előbeállításához.

Tartalom:

Termo címkenyomtató címkékkel, egyszerű alsó szekrényvel, mérőszoftver minden főbb idegen nyelven, **tartalmazza az üzembe helyezést és az oktatást (1/2 nap).**

Opcionális tartozék:

A Haimer szerszámbemérő készülékek kompatibilisek a Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 és 354779 sz GARANT szűkítőkkel. Haimer szűkítők külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Méréstartomány Z	400 mm
Második kamera az objektív tartóban	nem
Mélység	590 mm
Méréstartomány X	400 mm
Alap szélessége	1294 mm
Gyorsállítás	pneumatikus
Orsóterhelés	30 kg
Teljes szélesség	2264 mm
Sorozat	Hoffmann Group Connected
Teljes magasság	1735 mm
Alapbefogó	SK50 ultra precíziós orsó
Súly	300 kg
Interfész	Hoffmann Group Connected
Villás idomszer X	100 mm
Kijelző mérete	24 coll
Termék fajtája	Beállító készülék