

**Sarokmaró 90° MEC17, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M12
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	43 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,86 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	16,6 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Szárkivitel	menettel

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------