

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	210 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XD..
Szár $\varnothing D_s$, h6	25 mm
Váltólapka csavar	229916 (T7; 0,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Váltólapka méret	06
$\varnothing D_3$	14 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	39 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,87 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	13,2 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Feszítőcsavar	229916
---------------	--------