

**Garant****GARANT Softcut® HSI sűrű osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/14mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214857 160/14
GTIN	4045197553508
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek. DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

### Felhasználás:

Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_e > 0,5 \times D$  esetén az  $a_{p\max}$  6 mm-re csökkentse.

**Pontos 90°-os sarkokhoz  $a_p = 8$  mm értéket válasszon.**

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

## Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
------------------------------------	-------

Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	160 mm
Vágóélek száma Z	14
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP