



LED-es reflektor fényerő szabályozással CONNECT, Típus: NOVA-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.

Nagy teljesítményű akkus LED-es reflektor fényerő szabályozás funkcióval. Az alumínium fröccsöntött ház extrém robusztus és

ellenáll ez erős lökéseknek, ütéseknek és rezgéseknek. A CAS 12 V és 18 V akkukkal, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraival való használathoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való közvetlen csatlakozáshoz.

Funkció:

IP30: Védett $\varnothing > 2,5$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	200 - 2000 lm
IP védettségi osztály	IP 30
Teljes hossz	163 mm
Teljes magasság	163 mm
Teljes szélesség	63 mm
Termék fajtája	Sugárzó