

**Garant****Univerzális finom mérőasztal 3-D GARANT csuklós karral, Asztal  
hossza×szélesség: 400X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Leppelt mérőfelületek kalibrálási bizonyítvánnyal. Masszív 3D csuklós kar mechanikus központi szorítással. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. Gyors és egyszerű pozicionálás. Univerzális mérőóra-befogó.

Finombeállítással, Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 col befogószárhoz, és fecskefarok vezetővel rendelkező mérőkészülékekhez.

Nagyméretű gumírozott kézikerék (kb. 55 mm) a csuklós karon a központi szorítás könnyű meghúzásához és oldásához.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó menet	M8
Súly	17,5 kg
Csuklós kar hossza L <sub>1</sub>	133 mm
3-D csuklós kar hatósugara	290 mm
Csuklós kar hossza L <sub>2</sub>	113 mm
Szabvány	DIN 876/1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------